



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
 Material
 Oberfläche
 Farbe
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Besonderheiten

3 x Leuchtdiode
 Lichtfarbe tageslichtweiß, 5300-6000 K, Farbwiedergabe
 Ra=75
 ohne
 24 V; AC/DC
 ca. 10 W
 ohne
 IP 67
 III
 schaltbar
 ohne Schalter

 Aluminium
 eloxiert
 schwarz
 Glasblende
 ca. 0.4 kg
 ca. 3.0 m; mit freien Litzenenden
 Schrauben
 76 mm
 Flood mit 40°-Abstrahlwinkel

Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=50cm

E_{min}: 616 lx
 E_m: 2109 lx
 E_{max}: 4038 lx

