



Sicherheits-Kabeltrommel

aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Für Baustelleneinsatz geeignet. Verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung.

	Ø mm	VPE	Artikel-Nr.
25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G1,5	230	1/100	10128
40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G1,5	285	1/64	10129
25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G2,5	285	1/64	10132
33 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G2,5	285	1/64	10133
50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G1,5	320	1/48	20125
40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G2,5	320	1/48	20124

Sicherheit

Geprüft nach VDE Standard



Verwendung



Technische Daten

250V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

