



DAS NEUE LADEGERÄTESORTIMENT VON VARTA – GANZ NAH AM MARKT

Mit dem Relaunch des Ladegeräte-Sortiments im Sommer 2007 bietet VARTA dem Handel ein günstiges Qualitäts-Portfolio, das alle relevanten Preispunkte abdeckt.

Innovationen wie die Power Station oder der preiswerte Mini Charger mit Ready2Use Bestückung sind nur einige Highlights aus dem neuen Angebot.

Die bewährte Sortimentsstruktur wird beibehalten: Easy Energy versorgt moderne Familien mit frischer Energie, Power Play ist die ideale Gerätelinie für anspruchsvolle Verbraucher.

Mit den neu eingeführten Ready2Use Akkus konnte VARTA in der Akku-Branche neue Maßstäbe setzen. Mit einem Anteil von über 70%* in diesem stark wachsenden und wettbewerbsreichen Segment verkauft kein anderer Anbieter mehr sofort einsetzbare Akkus.

Wir bieten nach Kapazitäten gestaffelte Power Akkus an, die in allen Ladegeräte-Sortimenten Verwendung finden können. Damit können Verbraucher und Handel die besten Akkus einfach und sicher identifizieren.

Die hervorragende Varta-Qualität wurde im Herbst 2007 durch einen ausführlichen Akku-Test der Zeitschrift CHIP bestätigt. Die Varta Power Accus AA 2700 und AAA 1000mAh wurden zum TESTSIEGER gekürt.

RECHARGEABLE POWER ACCUS | READY2USE ACCUS | ZELLEN



- Komplettes Ni-MH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
- Bis zu 1000-Mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Mit Ready2Use Technologie: Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit. Sehr geringe Selbstentladung. Für alle Ladegeräte geeignet.

Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Batteris-/Verbrauchereinheit	Bestell-Nr.	EAN-Nr. (40 09496 ...)	Kleinste Verbrauchereinheit	Innenkarton	Masterkarton	IEC	Andere
56703*	1.2	Ni-MH	800	-	44.5	-	10.5	13	1	56703 101 111	... 55085 2	10	40	360	HR 03	AAA, Micro
56763	1.2	Ni-MH	1000	-	44.5	-	10.5	13	1	* nur als Blisterversion erhältlich	-	-	-	-	HR 03	AAA, Micro
56716*	1.2	Ni-MH	1600	-	50.5	-	14.5	26	1	56716 101 111	... 63566 5	10	10	200	HR 06	AA, Mignon
56706*	1.2	Ni-MH	2100	-	50.5	-	14.5	26	1	56706 101 111	... 55090 6	10	10	200	HR 06	AA, Mignon
56756	1.2	Ni-MH	2500	-	50.5	-	14.5	26	1	* nur als Blisterversion erhältlich	-	-	-	-	HR 06	AA, Mignon
56766	1.2	Ni-MH	2700	-	50.5	-	14.5	80	1	56766 101 111	... 59221 0	10	10	200	HR 06	AA, Mignon
56714	1.2	Ni-MH	3000	-	50	-	26	70	1	56714 101 111	... 55094 4	20	20	200	HR 14	C, Baby
56720	1.2	Ni-MH	3000	-	61.5	-	34.2	73	1	56720 101 111	... 55098 2	20	20	100	HR 20	D, Mono
56722	8.4	Ni-MH	200	26.6	48.5	15.7	-	47	1	56722 101 111	... 55102 6	20	20	200	6F 22	E-Block

* mit Ready2Use Technologie

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDER-AUFLADBAR

PROFESSIONAL

KNOPFZELLEN

TASCHEN-LAMPEN

WARENTRÄGER-SYSTEME

ZWEIT-PLATZIERUNGEN