

CAT 5e, F/UTP Patchkabel CAT 5e, F/UTP Patch Cord

- Außenmantel: PVC
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Schirmung: F/UTP (gesamt foliengeschirmt, paarweise ungeschirmt)
- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & EN60603-7-3
- Litzen-Innenleiter: 0,145 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 5,0 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C
- PoE kompatibel

- Sheath: PVC
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Conductor: Copper (Cu)
- Shielding: F/UTP (complete foil shielding, pairs unshielded)
- Transparent blue colored plug with metal shielding
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & IEC 60603-7-3
- Stranded wire: 0.145 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 5.0 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C
- PoE compatible



Länge/Farbe Length/Color	Grau Grey
0,25 m	DK-1521-0025 // 401603288510
0,50 m	DK-1521-005 // 401603212232
1,00 m	DK-1521-010 // 401603212966
2,00 m	DK-1521-020 // 401603212973
3,00 m	DK-1521-030 // 401603212980
5,00 m	DK-1521-050 // 401603212997
7,00 m	DK-1521-070 // 401603213000
10,00 m	DK-1521-100 // 401603213017
15,00 m	DK-1521-150 // 401603213024
20,00 m	DK-1521-200 // 401603213031
30,00 m	DK-1521-300 // 401603213048
50,00 m	DK-1521-500 // 401603213055

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar
Yellow highlighted = Available from stock

CAT 5e, F/UTP Patchkabel CAT 5e, F/UTP Patch Cord

- Außenmantel: PVC
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Schirmung: F/UTP (gesamt foliengeschirmt, paarweise ungeschirmt)
- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & IEC 60603-7
- Litzen-Innenleiter: 0,152 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 5,2 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C

- Sheath: PVC
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Shielding: F/UTP (complete foil shielding, pairs unshielded)
- Transparent blue colored plug with metal shielding
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & IEC 60603-7
- Stranded wire: 0.152 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 5.2 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C to +60 °C



Länge/Farbe Length/Color	Grau Grey
0,25 m	DK-1522-0025 // 4016032319900
0,50 m	DK-1522-005 // 4016032198697
1,00 m	DK-1522-010 // 4016032199175
2,00 m	DK-1522-020 // 4016032199182
3,00 m	DK-1522-030 // 4016032199199
5,00 m	DK-1522-050 // 4016032199205
7,00 m	DK-1522-070 // 4016032199212
10,00 m	DK-1522-100 // 4016032199229
20,00 m	DK-1522-200 // 4016032199243
30,00 m	DK-1522-300 // 4016032321224

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar
Yellow highlighted = Available from stock