

Festo AG & Co. KG

178563

Näherungsschalter SMPO-8E

pneumatisch, für Antriebe mit T-Nut, ohne Befestigungsbausatz.

Separates Befestigungselement SMB-8E (Teilenummer 178230) notwendig.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Bauform	für T-Nut
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magnetisch
Betriebsdruck	2 - 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	-15 - 60 °C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Einschaltzeit	22 ms
Ausschaltzeit	52 ms
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung von oben in Nut einsetzbar mit Zubehör
Ventilfunktion	3/2
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht	11 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium PA eloxiert hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	optisch
Schutzart	IP65

