

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT77225

PINOLIGHT LED Unterbauleuchte  
 MEGATRON PINOLIGHT CCT LED Unterbauleuchte  
 1173mm 13,0W/830+40

EAN-Code: 4020856772254



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer .....25.000 h  
 Anschluss ..... L/N  
 Material ..... Kunststoff

Produktabmessungen

Länge ..... 1173 mm  
 Breite ..... 22 mm  
 Höhe ..... 30 mm  
 Gewicht ..... N/A

Elektrische Kenndaten

Spannung .....230 V  
 Betriebsfrequenz .....50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 13,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme ..... 13,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,5$   
 Dimmbar? ..... Nein  
 Lichtausbeute ..... 100 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 830+840  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß+Neutralweiß  
 Farbtemperatur .....3000+4000K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Nennlichtstrom .....1400 lm  
 Bemessungsnutzlichtstrom .....1400 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 300 cd  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... 140°  
 Bemessungshalbwertswinkel ..... 140°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh  
 Alle Rechte vorbehalten.


gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze




### Farbspektrum

3000K



4000K



### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (MT77229):



#### Hinweise

- Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K per Schalter.
- Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
- Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel, Stecker und Montagematerial.

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2