

Krause

Fahrbare Podesttreppe

STABILO® Professional

Podest Höhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 139732



Krause Rollbare Podestleiter STABILO® Professional

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm
- Aufstieg einseitig
- 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Höhe 2,9 m, Breite 980 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 2,01 m
- Aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Geländer 1000 mm hoch
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Gewicht 62,8 kg



- gemäß DIN EN 131-7
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie
- Lieferumfang: ohne Handlauf, bitte separat bestellen
- Ab einer Podesthöhe von 1 m sind beidseitige Handläufe vorgeschrieben, bitte direkt 2 Handläufe mitbestellen

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	fahrbar	ja
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	ja
Höhe Podest	1,9 m	Höhe Geländer	1000 mm
Breite Podest	600 mm	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Tiefe Podest	700 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Stufen Anzahl	8	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131-7
Neigung	60 °	Lieferumfang	ohne Handlauf
Ausladung	2,01 m	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	2,9 m	Garantie	10 Jahre
Breite	980 mm	Gewicht	62,8 kg
klappbar	nein		

Zubehör

139742		Handlauf für Podesttreppe, Für 7 - 8 Stufen, Anbau beidseitig
--------	---	---

Dazu passt auch ...

141394		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 297 x 640 x 288 mm, Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Polypropylen in schwarz/rot
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Höhe x Durchmesser 900 x 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss