

LISTA

Werkstattwagen



Höhe x Breite x Tiefe 928 x 894 x 525 mm, Schublade innen B x T 612 x 459 mm, 6 Schubladen, 1 Lochplattenwände außen, Verschließbar mit Zentralverschluss, Abdeckung und Kantenschutz aus Kunststoff, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 182224

LISTA Werkstattwagen

Werkstattwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 928 x 894 x 525 mm
- Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Schublade innen B x T 612 x 459 mm
- Traglast je Schublade 40 kg
- 6 Schubladen
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- 1 Lochplattenwände außen
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Abdeckung und Kantenschutz aus Kunststoff
- Mit praktischem Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Griff | Griffleiste mit Beschriftungsfeld |
| Wagentyp | Werkstattwagen | Schiebebügel | ja |
| Höhe | 928 mm | abschließbar | ja |
| Breite | 894 mm | Schließsystem | Zentralverschluss |
| Tiefe | 525 mm | fahrbar | ja |
| Material | Stahl | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Schrank Ausstattung | 6 Schubladen, Kunststoffplatte, Lochplatte, Kantenschutz, Schiebebügel | Durchmesser Rad | 100 mm |
| inkl. Werkzeug | nein | Bereifung | Vollgummi |
| Lochplatten außen Anzahl | 1 Stück | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Farbe Korpus | blau // RAL5012 |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Breite Schublade innen | 612 mm | Farbe Front | blau // RAL5012 |
| Tiefe Schublade innen | 459 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schubladentraglast | 40 kg | Gewicht | 70 kg |
| Auszug Schublade | 100 % | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 182342 |  | Ablage für Werkstattwagen, Breite x Tiefe 380 x 310 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 182344 |  | Dosenhalterung für Werkstattwagen, Höhe x Breite x Tiefe 70 x 380 x 74 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 182346 |  | Abfallbehälter für Werkstattwagen, Inhalt 14 l, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |