

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Artikelnummer: 714528



BS ROLLEN



BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 100 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchsicher
- Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl matt
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 32 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	108 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenhöhe	40 mm

Traglast	100 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Kunststoff	Radbreite	30 mm
Rad-Ø	80 mm	Ausladung	32 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	bruchsicher
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	95 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Oberfläche Gehäuse	matt
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig	Gewicht	0,55 kg
Feststeller	Doppelstopp		

Zubehör

714561



Rad, Traglast 100 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff