

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Durch diese Eigenschaften ist die SCRUBTEC 6 Reihe speziell für den Einsatz dort geeignet, wo es darauf ankommt, schnell und wirkungsvoll zu reinigen ohne dabei für Beeinträchtigungen zu sorgen: in Krankenhäusern, in Hotels, bei Autohändlern und in Kaufhäusern. Die Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 6 ist als Bürstenversion mit den Arbeitsbreiten 53 cm und 61 cm erhältlich, hinzu kommt eine Walzenversion mit 51 cm. Die verschiedenen Bürstendecks können zwischen den einzelnen Modellen ausgetauscht werden, was ein Höchstmaß an Flexibilität garantiert. Hinzu kommen der einstellbare Bürsten-Anpressdruck und das selbsterklärende Bedienfeld, die es ermöglichen, sich ohne große Vorbereitung von der Leistungsfähigkeit dieser Scheuersaugmaschine überzeugen zu lassen.

- Zwischen den einzelnen Modellen austauschbare Bürstendecks
- Bürstendecks mit zwei Bürstendurchmessern (51cm und 61 cm) und einer Walze (51 cm)
- 55 l Tankvolumen (Frisch/Schmutzwasser)
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen



Picture shown may not represent model quoted

Die Scheuersaugmaschinen SCRUBTEC 6 Reihe ist die erste Wahl für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern. Dabei bestehen die Modelle dieser Serie durch eine Vielzahl von Vorteilen, vom austauschbaren Bürstendeck bis hin zum extrem niedrigen Geräuschpegel.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Walzenbürste					
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2		•	
	Bürsten, 305 mm					
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12"	L08603842	2			•
	Bürsten, 530 mm					
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•		
	Sauglippen					
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	•	•	
	Sauglippen-Set, 840 mm, 33"	9100000280	1			•
	Batterien					
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	•	•	•
	Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	•	•	•

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Modell	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
ArtikeINr.	9087190020	9087193020	9087196020
Produkteigenschaften			
Tellerbürstenversion	•		•
Antriebsmotor	•	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•	•
Kabelversion			
Batterieversion	•	•	•
Walzenbürstenversion		•	
Wechselbares Bürstdeck	•	•	•
Rollenabweiser an Saugleiste	•	•	•
Schmutzwasser Ablassschlauch	•	•	•
Frischwasseranzeige	•	•	•
Einstellbarer Bürstendruck	•		•
Frischwasserfilter	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•		•
Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Geräuschpegel (dB(A))	65.8	65.8	65.8
Antriebsart	Battery 100Ah	Battery 100Ah	Battery 100Ah
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Spannung / Frequenz (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Schutzklasse (elektrisch)	IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1010	1330	1230
Bürstenmotor (W)	480	2x400	2x350
Antriebsleistung (W)	200	200	200
Saugmotorleistung (W)	330	330	330
Luftmenge (l/sek.)	25.3	25.3	25.3
Unterdruck (kPa)	11	11	11
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	2970/1785	2860/1720	3420/2055
Arbeitsbreite (mm)	530	510	610
Wendekreis (cm)	142	137	146



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Wasserleistung (l/min.)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55	55/55	55/55
Absaugleiste, Breite (mm)	760	760	810
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	530/508	-	305/305
Bürstenanpressdruck (kg)	25/45	28	20/40
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	153	570	230
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1323x541x1088	1253x575x1088	1311x646x1088
Gewicht (kg)	186	196	186
Gewicht, einsatzbereit (kg)	254	251	255
Betriebsgewicht, nur Maschine (lb.)	254	251	255

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
 Pads 12", Ø 305 mm					
Eco Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE 5	10001905	2			○
Eco Pad 12", Ø 305 mm, braun, VPE 5	10001906	2			○
Eco Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE 5	10001907	2			○
Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001904	2			○
Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001908	2			○
Eco Pad 12", Ø 305 mm, weiß, VPE 5	10001909	2			○
 Pads 20", Ø 508 mm					
Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	0	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	0	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5	10001954	1	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	0	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○		
Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	0	○		
 Spezial-Pads					
Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE	10002317	1			□
Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, gelb, VPE	10002318	1			□
Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE	10002319	1			□
Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 2	10002316	1			□
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○		
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE	10002351	1	○		
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○		
 Externes Ladegerät					
Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	□	□	□
Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	□	□	□
Ladegerät HF 24V-30A Optima SB120R	80542433	1	□	□	□
 Batterien					
Batterie 12V-68 Ah, AGM	80561268	2	○	○	○
Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	□	□	□
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	●	●	●
Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	□	□	□
Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	□	□	□
Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	□	□	□
 Sonstiges					
Anpressdruck-Set 10 kg	9097185000	1	□		□
Anpressdruck-Set 20 kg	9097186000	1	□		□
Antriebsrad	9097026000	2	□	□	□
Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	□	□	□
Filter antischäum	909 5065 000	1	□	□	□
Lenkrollen-Set	9098947000	1	□	□	□
Stundenzähler	909 6735 000	1	□	□	
 Reinigungsmittelausstattung					
Reinigungsmittel-Dosiersystem	9097160000	1	□	□	□
 Padhalter					
Padhalter 305 mm, 12"	L08603939	2			○
Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○		
Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			○
Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○		
 Walzenbürste					
Walzenbürste abrasiv, PP 0,6	909 5825 000	2		□	
Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2		●	
Walzenbürste PP 0,45	909 5824 000	2		□	
 Einbauladegeräte					
Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	●	●	●

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Sauglippen					
	Sauglippenset PU	909 6859 000	1		□
	Sauglippenset PU, 740 mm	909 6858 000	1	□	□
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29°	9100000279	1	•	•
	Sauglippen-Set, 840 mm, 33°	9100000280	1		•
Bürsten, 305 mm					
	Bürste Mid Grit 180, 305 mm, 12°	L08603872	2		□
305 mm	Bürste Mid Grit 240, 305 mm, 12°	L08603873	2		□
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12°	L08603842	2		•
	Bürste Prolite, 305 mm, 12°	L08603874	2		□
	Bürste Union Mix, 305 mm, 12°	L08603875	2		□
Bürsten, 530 mm					
	Bürste Aglite Grit 80, 530 mm	L08837067	1	□	
530 mm	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	□	
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	□	
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	□	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	□	
	Bürste Sica mittel 530mm	L08837029	1	□	
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	□	