



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 935400 ESD-Eurokasten-Roller



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit Rohrschiebebügel. Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	605
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	408
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	201, 630
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	100
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	747
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	414
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	970
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	22
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976193540