

Verzinkte Blockseilrollen

mit Rolle Nr. 901 aus Polyamid,
Gehäuse aus Zinkdruckguss

Nr. 411 Verzinkte Blockseilrollen, 1-rolilig, mit fester Öse

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	15	20	25	30	40	50
Rillengrund-Ø	9	12	17	18	26	32
Rillradius	3	3	3,5	4	4,5	6
Rillentiefe	3	4	4	6	7	9
lichte Ösenmaße	10 x 14	11 x 16	12 x 17	13 x 20	17 x 23	17 x 25
Gesamtlänge	48	59	70	75	90	110
Seil-Ø max.	5	6	7	8	10	12
Gewicht in kg ca.	0,02	0,04	0,05	0,08	0,11	0,16

Nr. 413 Verzinkte Blockseilrollen, 1-rolilig, mit Wirbelauge

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	15	20	25	30	40	50
Rillengrund-Ø	9	12	17	18	26	32
Rillradius	3	3	3,5	4	4,5	6
Rillentiefe	3	4	4	6	7	9
lichte Ösenmaße	12 x 7,5	12 x 14	18,5 x 17	18,5 x 18	18,5 x 18	20 x 18
Gesamtlänge	50	65	80	85	93	110
Seil-Ø max.	5	6	7	8	10	12
Gewicht in kg ca.	0,02	0,03	0,06	0,08	0,10	0,15

Nr. 414 Verzinkte Blockseilrollen, 2-rolilig, mit fester Öse

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	15	20	25	30	40	50
Rillengrund-Ø	9	12	17	18	26	32
Rillradius	3	3	3,5	4	4,5	6
Rillentiefe	3	4	4	6	7	9
lichte Ösenmaße	10 x 14	11 x 16	12 x 17	13 x 20	17 x 23	17 x 25
Gesamtlänge	48	58	70	80	90	110
Seil-Ø max.	5	6	7	8	10	12
Gewicht in kg ca.	0,04	0,05	0,08	0,12	0,18	0,28