

Artikelnummer: 308577

Kurzbeschreibung: Grote steekwagen met tralie-achterwand, draagvermogen 250 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Grote steekwagen met tralie-achterwand, draagvermogen 250 kg, luchtbanden: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Roosterhoogte (50/50/4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentsiaanblauw (RAL 5010). [ul] Op aanvraag ook met niet-geplateerde banden) emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte: 330 mm Buitenafmetingen: B 620 x D 700 mm. Totale hoogte: 1300 mm Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^o: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 18,5 kg[ul]

