

Pokręta krzyżowe podobne do DIN 6335, aluminium, typ L, z gwintem zewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Aluminium.

Wkręt bez łba – stal nierdzewna 1.4305.


Trzpień poprzeczny – stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:

Pokrętko krzyżowe bębnowane.

Wkręt bez łba i trzpień poprzeczny niepowlekane.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	H	L
K0145.604008X20	L	z bębnowaniem	M8	40	14	25	20
K0145.604008X25	L	z bębnowaniem	M8	40	14	25	25
K0145.604008X30	L	z bębnowaniem	M8	40	14	25	30
K0145.604008X40	L	z bębnowaniem	M8	40	14	25	40
K0145.604008X50	L	z bębnowaniem	M8	40	14	25	50
K0145.605010X20	L	z bębnowaniem	M10	50	18	32	20
K0145.605010X25	L	z bębnowaniem	M10	50	18	32	25
K0145.605010X30	L	z bębnowaniem	M10	50	18	32	30
K0145.605010X40	L	z bębnowaniem	M10	50	18	32	40
K0145.605010X50	L	z bębnowaniem	M10	50	18	32	50
K0145.606312X20	L	z bębnowaniem	M12	63	25	40	20
K0145.606312X30	L	z bębnowaniem	M12	63	25	40	30
K0145.606312X40	L	z bębnowaniem	M12	63	25	40	40
K0145.606312X50	L	z bębnowaniem	M12	63	25	40	50

**Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, aluminium, typ L, z gwintem
zewnątrznym**

Przegląd artykułów

