

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Części stalowe: stal nierdzewna 1.4305.

Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).

Wersja:

Części stalowe – z połyskiem.

Wskazówka:

Δ W tym miejscu wstawić kod wybranego koloru rękojeści nastawnej.

Kolory standardowe to:

Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.

Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.

Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla $L \geq 60$ mm sługość gwintu wynosi 60 mm.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.

Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

Wskazówka dotycząca planu:


1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki



Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne z przyciskiem, z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.71105X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71105X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71105X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71105X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72105X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72105X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72105X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.72105X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73105X10	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73105X15	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73105X20	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.73105X25	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.71106X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71106X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71106X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71106X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.71106X30	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.71106X40	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.71106X50	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.72106X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72106X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72106X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.72106X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72106X30	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.72106X40	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.72106X50	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.73106X10	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73106X15	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73106X20	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.73106X25	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73106X30	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.73106X40	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.73106X50	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.71206X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71206X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71206X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71206X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71206X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71206X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71206X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72206X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72206X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72206X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72206X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72206X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72206X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72206X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73206X15	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.73206X20	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73206X25	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73206X30	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73206X40	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73206X50	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73206X60	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71208X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71208X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71208X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71208X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71208X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71208X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71208X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72208X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72208X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72208X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72208X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72208X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72208X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72208X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73208X15	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.73208X20	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73208X25	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73208X30	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73208X40	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73208X50	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73208X60	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71210X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71210X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71210X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71210X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71210X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71210X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72210X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72210X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72210X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72210X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72210X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72210X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73210X20	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73210X25	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73210X30	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73210X40	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73210X50	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73210X60	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71308X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71308X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71308X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71308X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71308X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71308X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72308X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72308X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72308X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72308X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72308X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72308X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73308X20	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73308X25	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73308X30	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73308X40	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73308X50	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73308X60	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71310X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71310X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71310X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71310X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71310X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71310X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72310X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72310X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72310X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72310X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72310X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72310X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73310X20	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73310X25	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73310X30	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73310X40	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73310X50	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73310X60	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71412X25	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.71412X30	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

Rękojeści nastawne z przyciskiem z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.71412X40	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.71412X50	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.71412X60	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.72412X25	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.72412X30	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.72412X40	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.72412X50	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.72412X60	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.73412X25	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.73412X30	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.73412X40	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.73412X50	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.73412X60	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.71516X30	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.71516X40	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.71516X50	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.71516X60	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.72516X30	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.72516X40	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.72516X50	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.72516X60	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.73516X30	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.73516X40	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.73516X50	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.73516X60	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60