


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Gel-Power Batterie - GEL-60MK

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	47.4 AH (c5), 60 AH (c20), 70 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	19 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/ l (25°C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 259x166x178 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, Ventil-Stopfen grey PP box, grey cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	F-M6
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Boote- Rollstühle- Car Audio-Wohnmobile boats-car-audio-wheelchairs- camper
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

