

Artikeldatenblatt



Handpritschenwagen 6403V mit
Zugöse

Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



Technische Details

Tragkraft	700 kg
Ladeflächenhöhe	420 mm
Ladefläche	1200 x 800 L x B mm
Außenmaße	1545 x 800 x 1125 L x B x H mm
Bereifung	Vollg. 250 x 60 mm
Eigengewicht	67 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976214016
Artikelnummer	6403VZ