

fetra Tragarmwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, 24 Tragarme, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 119085



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tragarmwagen

24 Arme

Tragarmwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- 24 Tragarme
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Wagentyp | Tragarmwagen | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Traglast | 500 kg | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Höhe | 1800 mm | Bereifung | TPE |
| Ladeflächenlänge | 1200 mm | Rad-Ø | 200 mm |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Wagen Ausstattung | Tragarme m. Abutschschutz | Radlager | Rillenkugellager |
| Aufbauten | 24 Tragarme | Radanordnung | rechteckig |
| Nutzung | beidseitig | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Material | Stahl | Anlieferung | zerlegt |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 69 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 119099 |  | Boden für Tragarmwagen, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 600 mm |
| 119102 |  | Boden für Tragarmwagen, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 370 mm |
| 119194 |  | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 147905 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158760 |  | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158783 |  | Schiebebügel für Tragarmwagen, mit Klemmschellen |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |

| | | |
|--------|---|---|
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 309745 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |