

Kärcher Dreifachdüse 032

KÄRCHER

Düsengröße 32, Düse manuell umschaltbar, Hochdruckpunktstrahl(0°)/Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Niederdruckflachstrahl(40°), max. Druck 300 bar, Anschluss M18x1,5 mm, aus Edelstahl



Artikelnummer: 119602

Dreifachdüse

- Düsengröße 32
- Düse manuell umschaltbar
- Hochdruckpunktstrahl(0°)/Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Niederdruckflachstrahl(40°)
- max. Druck 300 bar
- Anschluss M18x1,5 mm
- aus Edelstahl
- Höhe x Länge x Breite 64 x 197 x 64 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Düsengröße	32
Düsentyp	Dreifachdüse	Höhe	64 mm
Max Druck	300 bar	Länge	197 mm
Strahlart	Hochdruckpunktstrahl(0°)/ Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Ni ederdruckflachstrahl(40°)	Breite	64 mm
Düse umschaltbar	manuell	Material	Edelstahl

Anschluss M18x1,5 mm

Gewicht 0,279 kg