



Applique murale et plafonnier SURFACE CIRCULAR

Eclairage intérieur avec rendement lumineux élevé

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport à des lampes utilisant des lampes fluorescentes compactes
- installation facile et rapide
- lumière très homogène
- résistance aux chocs : IK03
- corps métallique, recouvrement PMMA
- plage de température ambiante en cours de fonctionnement : -20...+40 °C
- utilisation uniquement à l'intérieur, ne convient pas à l'extérieur

- **durée de vie** : jusqu'à 30.000 heures
- **dimnable** : non • **tension** : 220-240 V
- **fréquence réseau** : 50-60 Hz
- **teneur en mercure** : 0,0 mg
- **angle de rayonnement** : 120 degrés
- **indice de protection** : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)

Exemples d'utilisation : - couloirs

- cages d'escaliers
- salles de bain
- entrées



Applique murale et plafonnier SURFACE CIRCULAR 250, emballage



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
13 watts		920 lm	80 Ra	3.000 K			250 mm		617865	63002358
		920 lm	80 Ra	4.000 K			250 mm		617889	63002359
18 watts		1.440 lm	80 Ra	3.000 K			350 mm		617940	63002362
		1.440 lm	80 Ra	4.000 K			350 mm		617964	63002363
24 watts		1.920 lm	80 Ra	3.000 K			400 mm		618022	63002366
		1.920 lm	80 Ra	4.000 K			400 mm		618046	63002367