

## Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, Avec 3 plateau(x), ouvert, plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158170



## Rollcart Chariot à plateaux

### Pour caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- Avec 3 plateau(x), ouvert
- plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm
- hauteur x longueur x largeur 1740 x 1300 x 630 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

alignement de niveaux inclinable

type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1240 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	620 mm	Diamètre de roue	160 mm
hauteur	1740 mm	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	3 pièce	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	200 kg	matériau de boîtier	acier
type de niveau	ouvert	conducteur d'électricité	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	rabattable	non
matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
longueur	1300 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	630 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	oui	Poids	47 kg

## Accessoires

158178		cadre de plateau pour chariot caisse, longueur x largeur 1210 x 610 mm, en acier
158392		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158393		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158394		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158395		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158396		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

