

hofs

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2550
x 1000 x 600 mm, charge maximale
par élément 720 kg / charge max.
par tablette 90 kg, utilisation bilatéral
- possibilité d'installation flexible
librement dans la pièce, montants
galvanisé avec revêtement en
plastique en RAL7035 gris clair,
niveaux galvanisé avec revêtement
en plastique en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 716432

hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage de départ

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2550 x 1000 x 600 mm
- charge maximale par élément 720 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 7 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, sans plateau de recouvrement / 7 hauteurs de classeur pour 84 classeurs
- niveaux avec ?
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce





- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires





Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | plateau de recouvrement | non |
| type de rayonnage | rayonnage pour classeurs | largeur de compartiment | 1000 mm |
| rayonnage modulaire | système à visser | profondeur de compartiment | 600 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | capacité de classeurs | 84 pièce |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives | couleur du montant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 2550 mm | couleur de la tablette | gris clair // RAL7035 |
| largeur | 1000 mm | charge maxi par élément | 720 kg |
| profondeur | 600 mm | surface de tablette | galvanisé // revêtement en plastique |
| nombre de tablettes/niveaux | 7 pièce | surface de montant | galvanisé // revêtement en plastique |
| hauteurs de classeurs | 7 pièce | exécution couleur | gris clair // RAL7035 |
| charge maxi par tablette | 90 kg | volume de livraison | rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre |
| type tablette/niveau | tablette en tôle d'acier | livraison | démonté |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute central // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité | certification | GS // label de qualité RAL |
| utilisation | bilatéral | garantie | 5 années |
| matériau | acier | Poids | 51,16 kg |
| équipement rayonnage | tablettes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| |  | 1000 x 600 mm, charge maximale par élément 720 kg / charge max. par tablette 90 kg, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair |
| 716567 |  | tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 90 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |