

# Feuille de données du produit



Article N°: 13587 Rouleur de bacs

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur à armature ouverte avec rebord sur 3 côtés et dossier de poussée en tube d'acier. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	250
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	610
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	408
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	182
<b>Longueur totale (mm)</b>	716
<b>Largeur totale (mm)</b>	414
<b>Hauteur totale (mm)</b>	970
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	11
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976413587