

## Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 60 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl mit tiefgezogenen vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von maximal 23 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 60421012  
GTIN: 4059395093711



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis max. 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

### Technische Daten:

Geräteart  
Produktgruppe


Kühlschrank  
B

<b>Herstellerkennung</b>	Ready KU 707 Links- 19058207
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	653 mm
Tiefe	842 mm
Höhe	2040 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl 201, dreiseitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,158 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	151 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Roste GN 2/1
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	98 g




## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	660 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	461 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	577 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	42,00
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1436791
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

GTIN: 4059395029758

Artikel-Nr.: 828307

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de