


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4930 Tafelwagen met stalen etages



Stalen constructie, gelast. Met 3 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 5007. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	207, 519, 829
Totale lengte (mm)	986
Totale breedte (mm)	500
Totale hoogte (mm)	1065
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	47
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976049304