

Broszura informacyjna

03 02 160

Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

| Ogólna | |
|---|---------------------------------|
| Nr art. | 03 02 160 |
| EAN | 4003773023203 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 223 g |
| Wymiary | 160 x 55 x 21 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,1 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2,0 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | Ø 10,0 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | 16,0 mm ² |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

