

## Productinformatie

# 14 26 160

## Afstrip-zijsnijtang

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Met lang lemmet
- Hoog snijcapaciteit door krachtscharnier
- Precieze afstrip-uitsparingen voor ééndradige kabels 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes
- Inductief geharde precisie-snijkmanten, hardheid van de snijkmanten ca. 90 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	216 g
Afmetingen	160 x 60 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,5 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

