

## Productinformatie

# 44 23 J31

## Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- Gebogen punten
- DIN 5256 D; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



90°

Algemeen	
Artikel-nr.	44 23 J31
EAN	4003773042983
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	200 g
Afmetingen	215 x 46 x 14 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor boorwijdte	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	Ø 2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen