

Termékinformációk

49 41 A01

Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B



MM \varnothing $\angle 90^\circ$

- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Záráshatárolóval (ütközővel állítható be)
- Beállítás imbuzsacsavar révén
- Sorozatgyártáshoz ideális, mivel hatékonyan elkerülhető a gyűrűk túlfeszítése
- Tartós igénybevételnél erősen terhelhető, - 10-szeres tartósságú
- Precíz, könnyűjárású csavaros csukló
- Kovácsolt
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Keskeny fogófej a munkadarab optimális eléréséhez
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonatú markolatok
- Lesarkított csúcsok
- Terpesztés-határolással DIN 471 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	49 41 A01
EAN	4003773061755
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	102 g
Méret	130 x 62 x 11 mm
Szabvány	DIN 5254 B

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 3 – 10 mm
Csúcsok (átmérő)	0,9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség