



Allgemeine Informationen

Materialnummer	79549
Type	Wandleuchte
Produktsegment	Außenleuchte
Thema	sonstige / nicht zuordenbar

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	260
Artikel Länge (in mm)	200
Nettogewicht (in kg)	1,17 Kilogramm
Artikel Ausladung (in mm)	100

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl verzinkt
Gehäusefarbe	schwarz
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	transparent

Funktionalität

Schalterart	Sensor + day-/night-Sensor
Sensorwinkel (in °)	180
Empfindlichkeit min. (in lux)	3
Empfindlichkeit max. (in lux)	2000
Brenndauer min. (in sec.)	10
Brenndauer max. (in sec.)	900
Entfernung (in Meter)	6
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP44
Schutzklasse	2
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
max. Wattage (1)	1X60W

Leuchtmittel 1

Leuchtmitteltyp (1)	E27
Leuchtmittel	im Lieferumfang nicht enthalten
Fassungsart (1)	E27

