

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 140 kg, met TPE-
banden, diameter x breedte 150 x
40 mm, naaf met glijlager, velg van
kunststof, bevestiging met plaat,
lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 139537



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 140 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 150 x 40 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 52 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	hoogte	192 mm
draagvermogen	140 kg	wielbreedte	40 mm
banden	TPE	uitlading	52 mm
diameter wiel	150 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	129 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	diameter schroefgat	11 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	1,15 kg
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen		

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken