

onderwagen voor kratten

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 800 x 600 mm,
laadhoogte 140 mm, platform open,
platform van draadgaas, constructie
van staal, 4 zwenkwielen, met
elastiek-banden



Artikelnummer: 146191



Rolplateau

Draagvermogen 200 kg

onderwagen voor kratten

- geschikt voor kunststof boxen
- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- laadhoogte 140 mm
- lengte x breedte 820 x 610 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform van draadgaas
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met glijlager

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal onderstel	staal
type roller	onderwagen voor kratten	stapelbaar	ja

draagvermogen	200 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	ja	banden	elastiek
geschikt voor (product/materiaal)	kunststof boxen	wiellager	glijlager
laadhoogte	140 mm	wiel-ø	100 mm
lengte laadvlak	800 mm	hoogte	140 mm
breedte laadvlak	600 mm	lengte	820 mm
platform	open	breedte	610 mm
materiaal platform	draadgaas	gewicht	6 kg