

breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1410 x 800 mm, vaklast 400 kg, 3 niveaus met houten vloer, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 149930



Breedvakstelling

Aanbouwveld



breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1410 x 800 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 400 kg
- 3 niveaus met houten vloer
- Per 50 mm verstelbaar
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staander met voetplaat (vast Schroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd





Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak traversen	kunststof coating
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	staal	onderbouw	voetplaat (vast Schroefbaar)
hoogte	2000 mm	kleur traversen	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	1410 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt // RAL 5010
diepte	800 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vaklast	400 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1200 kg	gewicht	85,44 kg
legborden / schappen aantal	3 stuks		

Gerelateerde Producten

701719		onderlegplaat, voor breedvakstelling, hoogte 1 mm
701741		ankerbout voor breedvakstelling, diameter 10 mm

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit