

LISTA

schuifdeurkast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 2000 x 580 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 176950

LISTA Schuifdeurkast

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 2000 x 580 mm
- staalconstructie
- schuifdeuren
- soepele loop dankzij kogelgelagerde wielen
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- met scheidingswand
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype kast

kleur voorkant blauw // RAL 5012

type kast	werkplaatskast	oppervlak romp	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	Schuifdeur	sluitsysteem	drukcilinderslot
hoogte	1000 mm	onderbouw	sokkel
breedte	2000 mm	materiaal	staal
diepte	580 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	60 kg	gewicht	62 kg
kleur romp	blauw // RAL 5012		