


Scangrip acculamp UNIFORM

1 lamp COB-led, met USB-kabel

Artikelnummer: 219549



Scangrip LED-werklamp UNIFORM met spotlicht

acculamp

- lengte 156 mm
- 1 lamp COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- brandduur 4 h
- tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen
- oplaadtijd 2,5 h
- met USB-kabel
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie



Technische details

gereedschapstype	accessoire	kabellengte	1 m
type lamp	COB-led	lampkop functie	tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen
lampen aantal	1 stuks	lengte	156 mm
energie-efficiëntieklasse	A	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
brandduur	4 h	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
lichtstroom	150	garantie	3 jaar
lichtstroom spot	75	WEEE-registratienummer	DE24837723
spanningsverzorging	USB-kabel	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	merk volgens EAR-registers	Scangrip
vermogen accu	750 Ah	gewicht	0,09 kg
oplaadtijd	2,5 h		