

Raja chariot à ridelles



plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 221336



Raja Chariot à ridelles pour le transport de charges lourdes

chariot à ridelles

- plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1250 x 680 mm
- plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc
- rehausse 2 ridelles (tube d'acier)
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier/bois
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	rabattable	non
conducteur d'électricité	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1250 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	680 mm	Ø de roue	200 mm

matériau de plateforme	bois	hauteur	1000 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	longueur	1250 mm
rehausse	2 ridelles (tube d'acier)	largeur	680 mm
emboîtable	non	Poids	31,5 kg