

Kappes verticale kast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, dubbele openslaande deur met perforaties, 3 verticale uitschuiving, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 222994

RasterPlan



KAPPES



Kappes Verticale kast RasterPlan®

voor orde en overzicht in kleine ruimtes

verticale kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuropeningshoek 200 °
- 3 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 100 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype kast

oppervlak romp kunststof coating

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| type kast | systeemkast | oppervlak front | kunststof coating |
| type deur | dubbele openslaande deur met perforaties | sluitsysteem | cilinderslot |
| hoogte | 1950 mm | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| breedte | 1000 mm | materiaal | staal |
| diepte | 600 mm | openingshoek deur | 200 ° |
| kast uitrusting | Uittrekbare legborden | uittrekrails | telescooprail |
| verticale uitschuiving | 3 stuks | uittrekbaar | 100 % |
| draagvermogen uitgetrokken | 100 kg | afsluitbaar | ja |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | gewicht | 166 kg |
| kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221121 |  | poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze |
| 222681 |  | handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen |
| 531287 |  | inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend |