

## opbouwelement voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp



Artikelnummer: 230992



opbouwelement voor werkbank






- hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 350 mm
- draagvermogen 100 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp
- blad hoogte x breedte 650 x 1915 mm
- gatafstand 38 mm, gatafmeting 10 x 10 mm
- plank breedte x diepte 2000 x 300 mm
- rail lengte 1915 mm
- zijsteun hoogte x diepte 300 x 550 mm
- lamp met aan/uit-schakelaar, kabel met stekker

- 5 jaar garantie
- Leveringstoestand gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
- montage-instructie: bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)

## Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
type tafel	accessoire	breedte plank	2000 mm
voor tafeltype	werkbank	diepte legbord	300 mm
hoogte	1380 mm	lengte rail	1915 mm
breedte	2000 mm	hoogte zijsteun	300 mm
diepte	350 mm	diepte zijsteun	550 mm
draagvermogen	100 kg	breedte lamp	1190 mm
materiaal	staal	lamp uitrusting	aan/uit-schakelaar, kabel met stekker
oppervlak	m. poedercoating	montage-instructie	bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)
kleur	lichtgrijs // RAL7035	levering	gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
opbouwconstructie uitrusting	1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprail	garantie	5 jaar
hoogte plaat	650 mm	WEEE-registratienummer	DE88847982
breedte plaat	1915 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
gatafstand	38 mm	gewicht	25 kg
gatgrootte	10 x 10 mm		

## Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart

