

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 500 kg, met polyamide-banden, wiel Ø 62 mm, naaf met glijlager, stelvoet-rem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 90 x 90 mm

Artikelnummer: 253550



BS ROLLEN

hefroller

- draagvermogen 500 kg
- met polyamide-banden
- wiel Ø 62 mm
- naaf met glijlager
- stelvoet-rem
- behuizing van gegoten aluminium
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 90 x 90 mm
- schroefgatafstand 70 x 70 mm

Technische details

bouwmodel	zwenkwiel	bevestigingselement	plaat
transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	gegoten aluminium
roltype	hefroller	rem	stelvoet-rem
draagvermogen	500 kg	totale hoogte	110 mm
banden	polyamide	hoogteverstelling	12 mm
elektrisch geleidend	nee	lengte plaat	90 mm
wiel-Ø	62 mm	breedte plaat	90 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	70 x 70 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	1,142 kg

