

Scangrip hoofdlamp HEAD LITE

Lampen: COB-LED, krachtige LED voor spot, met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar, straalhoek 120 / 100 °, met accuaandrijving

Artikelnummer: 254564


SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



hoofdlamp

- Geschikt voor vochtige werkomgeving
- hoogte x breedte x diepte 41 x 74 x 41 mm
- Lampen: COB-LED, krachtige LED voor spot
- met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
- brandduur 1,5 - 15 h
- straalhoek 120 / 100 °
- van 10 tot 100 % dimbaar
- kantelbaar
- met accuaandrijving
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- levering inclusief accu



- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	verstelbare hoofdband, sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
type lamp	hoofdlamp	lampkop uitvoering	kantelbaar
geschikt voor (branches)	vochtige werkomgeving	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
type lamp	COB-LED, krachtige LED voor spot	hoogte	41 mm
brandduur	1,5-15 h	breedte	74 mm
lichtstroom	15-150	diepte	41 mm
lichtstroom spot	75	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
afstraalhoek	120-100 °	inhoud levering	accu
spanningsverzorging	accuaandrijving	garantie	3 jaar
accutype	lithium-ionen	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	0,8 Ah	gewicht	0,17 kg