

## Kappes magazijnbak RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 45 x 105 x  
85 / 65 mm, van polyethyleen in  
blauw

Artikelnummer: 337911

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 45 x 105 x 85 / 65 mm
- van polyethyleen in blauw
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie



## Technische details

baktype	magazijnbak	stapelbaar door	stapelrand
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
hoogte	45 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
breedte	105 mm	greep	verstevigde verzonken greep
diepte	85 mm	beletteringsveld	etikethouder
bodemdiepte	65 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	temperatuurbereik	-40 tot +80 °C
recyclebaar	ja	kleur	blauw
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	garantie	5 jaar
geschikt voor rollenbanen	ja	maat	8 - HxBxD 45x105x85/65 mm
stapelbaar	ja	gewicht	0,05 kg

## Gerelateerde Producten

209210		etiket voor magazijnbak, voor maat 8, in transparant
978392		etiket voor magazijnbak, voor maat 8, in wit

## Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium

531075



stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs