

## Kappes industriële mat ErgoPlus®

voor vochtige ruimtes, lengte x  
breedte 5 m x 1200 mm, van  
kunststof lijsten met gestanst  
oppervlak in zwart met rode  
veiligheidsstrepen

rollen 5 m

Artikelnummer: 401805



## Kappes Vloermat voor vochtige ruimtes ErgoPlus®

### Van vol elastische kunststof latten

industriële mat




- voor vochtige ruimtes
- rol
- lengte x breedte 5 m x 1200 mm
- dikte 11 mm
- van kunststof lijsten met gestanst oppervlak in zwart met rode veiligheidsstrepen
- temperatuurbestendig -5 tot +60 °C
- bestendig tegen chemicaliën
- antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest

### Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	temperatuurbestendigheid	-5 tot +60 °C
	vloerbedekking	bestendigheid	chemicaliën
geschikt voor (branches)	vochtige ruimtes	materiaal	kunststof lijsten

confectionering	rol	kleur	zwart met rode veiligheidsstrepen
hoogte	11 mm	oppervlak vloerbedekking	met profiel
breedte	1200 mm	norm	antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest
lengte	5 m	gewicht	41,5 kg

## Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw