

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502934



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 1400 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 250 x 60 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 70 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	295 mm
draagvermogen	1400 kg	naaflengte	60 mm

banden	kunststof	naafboorgat	25 mm
wiel-Ø	250 mm	wielbreedte	60 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	70 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	gewicht	5,8 kg
zwenklager	kogellager		

Gerelateerde Producten

502943



wiel, draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof