

kast voor gevaarlijke stoffen

geschikt voor aquatoxische stoffen, hoogte x breedte x diepte 1720 x 1760 x 750 mm, vleugel deur, 3 niveaus met rooster, oppervlak romp met corrosiebeschermende zinklaag, oppervlak front met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 505307

Kast voor gevaarlijke stoffen

voor kleinemballage

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- voor kleinemballage
- hoogte x breedte x diepte 1720 x 1760 x 750 mm
- constructie van staal
- vleugel deur
- 3 niveaus met rooster
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- onderbouw sokkel
- oppervlak romp met corrosiebeschermende zinklaag
- oppervlak front met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus gelakt



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	vloeropvangbak	ja
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	220 l
opslagplaats	buiten	type deur	vleugel deur

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	afsluitbaar	ja
hoogte	1720 mm	materiaal	staal
breedte	1760 mm	oppervlak romp	verzinkt
diepte	750 mm	oppervlak front	verzinkt
capaciteit	kleinemballage	oppervlak legbord	gelakt
kast uitrusting	legborden	onderbouw	sokkel
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	230 kg
legbord-/niveautype	rooster		

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage