


combinatieloopkat

trekbelasting 5000 kg, rolkat,
hefhoogte 3 m

Artikelnummer: 508980



Combinatieloopkat

Draagvermogen 5000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 5000 kg
- rolkat
- hefhoogte 3 m
- flensbreedte 114 - 203 mm
- aantal kettingbundels 2
- grootte kettingelementen 10 x 30 mm
- bouwhoogte 808 mm
- breedte x diepte 448 x 355 mm
- min. 1,4 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 37 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details

hijswerktuig hijswerktuig




diepte 355 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
loopkat uitvoering	rolkat	min. draaicirkel	1,4 m
trekbelasting	5000 kg	hefkracht	37 daN
hefhoogte	3 m	maat a	636 mm
bediening heffing	handmatig	maat b	472 mm
flensbreedte	114-203 mm	maat c	745 mm
aantal bundels	2 stuks	maat f	3 mm
maat kettingelement	10 x 30 mm	maat s	42 mm
materiaal	staal	maat z	15 mm
bouwhoogte	808 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier
breedte	448 mm	gewicht	86 kg

Gerelateerde Producten

508986	·	extra hefhoogte voor rolkat, voor extra hefhoogte met 5000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509005	·	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening