

stumpf milieukast

geschikt voor aquatoxische stoffen,
hoogte x breedte x diepte 900 x
1000 x 500 mm, dubbele
vleugel deur, opening via
beugelgreep, 2 niveaus met
opvanglegborden, romp met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw

Artikelnummer: 530573



stumpf®



stumpf Milieukast

voor de opslag van aquatoxische stoffen

milieukast

- geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep
- goed afsluitbaar met cilinderslot, sluitmechanisme met 3 grendels
- 2 niveaus met opvanglegborden
- draagvermogen per niveau 100 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 22 l





- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1
- 5 jaar garantie




Technische details







| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| meubeltype | kast | type deur | dubbele vleugel deur |
| opslagtype gevaarlijke stoffen | kast | afsluitbaar | ja |
| type kast | milieukast | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| opslagplaats | in de werkruimte | sluitsysteem | cilinderslot |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische stoffen | greep | beugelgreep |
| brandveiligheid | niet beschermd tegen brand | materiaal | staal |
| hoogte | 900 mm | materiaal verwerking | gelast |
| breedte | 1000 mm | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 500 mm | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| kast uitrusting | uittrekbare legborden | oppervlak romp | m. poedercoating |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | oppervlak front | m. poedercoating |
| legbord-/niveautype | opvanglegborden | oppervlak legbord | verzinkt |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | certificering | TÜV getest |
| opvangvolume opvangbak | 22 l | certificering gefstoffv | voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1 |
| draagvermogen legbord | 100 kg | garantie | 5 jaar |
| ventilatie kast | zonder ventilatie | gewicht | 65 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 530611 |  | opvanglegborden voor milieukast, voor kast breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 530617 |  | afdekking van geperforeerd plaatstaal voor opvanglegborden, breedte 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 221116 |  | beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8 |

| | | |
|--------|---|--|
| 221369 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |