

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 714517



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 32 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	108 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	12 mm

banden	kunststof	wielbreedte	30 mm
wiel-ø	80 mm	uitlading	32 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	95 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	kogellager	gewicht	0,419 kg
rem	zonder		

## Gerelateerde Producten

714561



wiel, draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof