

pallet

hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm, van PE-regeneraat in zwart



Artikelnummer: 769246



Kunststof pallet





pallet

- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm
- van PE-regeneraat in zwart
- gewicht 30 kg

Technische details

type verpakking	pallet	stapelbaar	ja
pallettype	pallet	onderbouw	sleden
materiaal	PE-regeneraat	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
hoogte	150 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	1200 mm	inrijbreedte langzijde	710 mm
breedte	1000 mm	inrijbreedte kopse kant	710 mm
draagvermogen statisch	5000 kg	draagvermogen dynamisch	1500 kg
gewicht	30 kg	borgrand	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	nee
bovendek constructie	gesloten	kleur	zwart

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm