

REMA Gabelhubwagen PT



Der REMA Gabelhubwagen PT ist mit seiner Quick-Lift-Technologie sehr wendig und bedienungsfreundlich.

Die ergonomischen Tandemgabelrollen fahren leicht auf glattem, wie auch auf leicht welligem Boden. Dieser Gabelhubwagen wird oft in der Logistikbranche verwendet (Lenkräder aus Gummi und Polyurethan-Rollen).

Merkmale

- Quick-Lift Pumpe für schnelles Anheben der Paletten (Serie-25).
- Pumpeinheit mit Überlastsicherung.
- Die verchromte und polierte Kolbenstange sichert eine lange Lebensdauer des Hydraulikzylinders.
- Gabeln aus einem Stück gestanz.

Bedienung

- Der ergonomisch geformte Betätigungshebel ermöglicht eine gute Handlichkeit.
- Alle Pumpenfunktionen können mit dem Bedienungshebel (drei Stufen) exakt gesteuert werden.
- Fein dosierte Senkgeschwindigkeit, auch unter voller Belastung.
- Die Deichsel stellt sich nach Gebrauch in die vertikale Stellung zurück.

Gabel

- Die Enden der robusten Flachstahl-Gabelprofile sind abgeflacht und mit Ein- und Auslaufrollen ausgerüstet, um das Palettenhandling zu erleichtern.

Technische Daten

- Höchste Gabelposition 200 mm
- Durchmesser Lenkräder 200 mm
- Durchmesser Gabelrollen 82 mm

Norm:

- EN12100-1/2, EN 3691-5

Option:

- Parkbremse.



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Ausführung Gabelrollen	Abmessungen (mm)	min. Höhe (mm)	Gabelbreite (mm)	Material Lenkräder	Ausführung Gabelrollen	Material Gabelrollen	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
PTS-25TPP	2500	Standard	1150 x 540	85	160	Polyurethan	Tandem	Polyurethan	75	3410001
PTK-25SPR-E	2500	Kurz	1000 x 540	85	160	Gummi	Einzel	Polyurethan	86	3410005
PTC-25SPR	2500	Extra kurz	800 x 540	85	160	Gummi	Einzel	Polyurethan	75	3410017
PTK-25TPR	2500	Kurz	1000 x 540	85	160	Gummi	Tandem	Polyurethan	75	3410015
PTS-25TPR	2500	Standard	1150 x 540	85	160	Gummi	Tandem	Polyurethan	75	3410013
PTSKB-25TPP	2500	Kurz/breit	1000 x 680	85	160	Polyurethan	Tandem	Polyurethan	75	3410014
PTS-25TNN	2500	Standard	1150 x 540	85	160	Nylon	Tandem	Nylon	75	3410011
PTB-25TNN	2500	Standard	1150 x 685	85	160	Nylon	Tandem	Nylon	80	3410012
PTL-18TNN	1800	Lang	1500 x 540	85	160	Nylon	Tandem	Nylon	80	3410021
PTM-12TNN	1200	Mittlere Länge	1800 x 540	85	160	Nylon	Tandem	Nylon	80	3410025
PTX-10TNN	1000	Extra lang	2000 x 540	85	160	Nylon	Tandem	Nylon	85	3410023