

PFR permanente hefmagneten



REMA PFR permanente hefmagneten zijn uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigengewicht en de afmetingen. REMA PFR permanente hefmagneten zijn geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken.

Kenmerken

- Veiligheidsfactor 3.
- Krachtig Neodymium magneetmateriaal.
- Zeer groot hefvermogen.
- Eenvoudige bediening.
- Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel.
- Groot hijssoog.
- Compacte vormgeving.
- Laag eigen gewicht.
- Robuuste constructie van huis en magneet.

Toepassing

- Werkplaatsen, magazijnen en bij bewerkingsmachines zoals: knip-, frees-, slijp-, en zaagmachines, buig- en draibanken.

Optie

- Kantelarm tbv PFR 250 (3601013) en PFR500 (3601015)

Type	Veilige werklust (kg)	Veilige werklust rond materiaal (kg)	Materiaaldikte (mm)	Maximale afmeting plaat (L x B) (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Diameterbereik (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PFR-125	125	50	25	1900 x 500	95 x 60 x 110	50-100	3.0	3601004
PFR-250	250	125	30	1750 x 1000	151 x 100 x 168	60-200	10.0	3601005
PFR-500	500	250	40	1800 x 1500	246 x 120 x 168	65-270	19.0	3601007
PFR-1000	1000	500	60	2450 x 1500	316 x 148 x 216	100-300	37.0	3601009
PFR-1500	1500	750	60	2450 x 1500	410 x 165 x 253	150-350	50.0	3601010
PFR-2000	2000	1000	80	3250 x 1500	480 x 165 x 251	100-350	85.0	3601011

HA Kantelarm tbv PFR



Voor het hijsen en kantelen van stalen platen tot 500 kg.
Van horizontaal naar vertikaal.

Kenmerken

- HA-250 t.b.v. platen met een breedte van 250-800 mm en een lengte van 200-1500 mm.
- HA-500 t.b.v. platen met een breedte van 250-1000 mm en een lengte van 250-2000 mm.

Toepassing

- Het kantelen van stalenplaten in magazijnen en werkplaatsen.



Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HA-250	250	960 x 210 x 255	17	3601013
HA-500	500	1160 x 275 x 255	19	3601015